

VARIOfit Kastenwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 650 mm, Höhe x Länge x Breite 1095 x 715 x 1060 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203249



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Kastenwagen

mit Holzwänden

Kastenwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 650 mm
- Höhe x Länge x Breite 1095 x 715 x 1060 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deckel	nein
Wagentyp	Kastenwagen	Material Plattform	Holz
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Material Verarbeitung	verschweißt	Rad-Ø	200 mm
Traglast	500 kg	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	650 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Höhe	1095 mm	Radanordnung	rechteckig
Länge	715 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	1060 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Euronorm	nein	Garantie	12 Jahre
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Gewicht	68 kg
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar		

Zubehör

203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm