

Ständer für Kragarmregal

Höhe x Tiefe 2500 x 1140 mm,
Traglast je Ständer 4100 kg, Nutzung
beidseitig, Ständer mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 720553



System-Kragarmregal

Bauteil - Ständer

Ständer für Kragarmregal



- Stecksystem
- Höhe x Tiefe 2500 x 1140 mm
- Traglast je Ständer 4100 kg
- Nutzung beidseitig
- Nutztiefe 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- warmgewalzte Profile
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Lieferumfang: Dübel und Diagonalverstrebrungen einschließlich der Spanschlösser

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Traglast gesamt	4100 kg
Regaltyp	Kragarmregal	Traglast pro Ständer	4100 kg

Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Bauteil	Material Verarbeitung	Profil warmgewalzt
Bauteil	Ständer	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Nutzung	beidseitig	Lieferumfang	Dübel, Diagonalverstreben inkl. Spanschlösser
Höhe	2500 mm	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614
Nutztiefe	500 mm	Gewicht	44,85 kg
Tiefe	1140 mm		

Zubehör

101658		Abrollschutz für Ständerfuß, Für Kragarmregal, Für Ständerfuß, Höhe 60 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
101659		Abrollschutz für Ständerfuß, Für Kragarmregal, Für Ständerfuß, Höhe 150 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
130968		Diagonalverstrebung für Kragarmregal, Für jedes fünfte Regalfeld, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
131042		Abrollschutz für Kragarm, Höhe 60 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
131053		Abrollschutz für Kragarm, Höhe 150 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
131086		Aufhängung für Rohrkrägarne für Kragarmregal, Traglast 180 kg
720462		Horizontalverbinder für Kragarmregal, Breite 1056 mm, Aus Stahl
720473		Horizontalverbinder für Kragarmregal, Breite 1247 mm, Aus Stahl
720688		Kragarm für Kragarmregal, Tiefe 500 mm, Traglast je Arm 430 kg, Kragarm sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
911052		Kragarm für Kragarmregal, Tiefe 400 mm, Für eine Fachlast von 60 kg

Dazu passt auch ...

203501		<p>Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium</p>
404924		<p>Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung</p>
505144		<p>Bodenmarkiergerät für Markierband</p>
524978		<p>Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm</p>