

## Klappbrücke

Länge x Breite 785 x 1500 mm,  
Traglast 4000 kg, automatisch  
einrastende Fallsicherung gegen  
versehentliches Umstoßen, aus  
Aluminium

Artikelnummer: 985525



## Klappbrücke

### mit Fallsicherung

Klappbrücke

- Länge x Breite 785 x 1500 mm
- Traglast 4000 kg
- automatisch einrastende Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen
- seitlich in der Laufschiene verschiebbar
- aus Aluminium
- Lauffläche rutschsicher
- mit GS-Zeichen

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Verladehilfe	Verladehilfe Ausstattung	automatisch einrastende Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen
Verladehilfentyp	Klappbrücke	Verladehilfe Funktion	seitlich in der Laufschiene verschiebbar

Länge	785 mm	Material	Aluminium
Breite	1500 mm	Lauffläche	rutschsicher
Höhendifferenz max.	75 mm	Zertifizierung	GS
Traglast	4000 kg	Gewicht	38 kg

## Zubehör

520996		Laufschiene für Klappbrücke, Länge 2000 mm, zum Anschweißen oder Aufdübeln, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
520997		Laufschiene für Klappbrücke, Länge 2500 mm, zum Anschweißen oder Aufdübeln, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
520998		Laufschiene für Klappbrücke, Länge 3000 mm, zum Anschweißen oder Aufdübeln, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

148637		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
202880		Kistenkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
400932		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz