



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Pressdichtung
Artikelnummer	CRA21008V2A
EAN / GTIN	4260182348567
Bezeichnung	Pressdichtung Typ ED, DN 100, für AD 32-35mm

Produktbeschreibung

Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohre; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); einfach dichtend, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; verschweißte Bolzen für optimale Stabilität und Korrosionsschutz; UV- und witterungsbeständiges Material.

Technische Abbildung



Bemaßung

A Kernbohrung	100 mm
B Medienrohr	32-35 mm
L Dichtung	20 mm

Spezifikation

Druckdichte	1 bar
Anzugsdrehmoment	20.0 Nm
Gewicht	0.5 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

Prüfung / Zulassung

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

