


## Geberit Mapress Edelstahl Bogen (Gas)



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Biogase
- Für Natur- und Flüssiggase

### Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

| Art.-Nr. | DN  | d, ø    | arc  | L       | Z       | VE1   | VE2    | VE3    |
|----------|-----|---------|------|---------|---------|-------|--------|--------|
| 34000    | 12  | 15 mm   | 90 ° | 4.9 cm  | 2.9 cm  |       | 5 St.  | 50 St. |
| 34014    | 12  | 15 mm   | 45 ° | 2.8 cm  | 0.8 cm  | 1 St. | 5 St.  |        |
| 34015    | 15  | 18 mm   | 45 ° | 2.9 cm  | 0.9 cm  | 1 St. | 5 St.  |        |
| 34001    | 15  | 18 mm   | 90 ° | 5.3 cm  | 3.3 cm  |       | 5 St.  | 50 St. |
| 34016    | 20  | 22 mm   | 45 ° | 3.2 cm  | 1.1 cm  |       | 5 St.  | 50 St. |
| 34002    | 20  | 22 mm   | 90 ° | 6.1 cm  | 4 cm    |       | 5 St.  | 50 St. |
| 34017    | 25  | 28 mm   | 45 ° | 3.7 cm  | 1.4 cm  |       | 5 St.  | 50 St. |
| 34003    | 25  | 28 mm   | 90 ° | 5.7 cm  | 3.4 cm  |       | 5 St.  | 50 St. |
| 34193    | 32  | 35 mm   | 45 ° | 4.3 cm  | 1.7 cm  |       | 2 St.  | 20 St. |
| 34187    | 32  | 35 mm   | 90 ° | 6.8 cm  | 4.2 cm  |       | 5 St.  | 50 St. |
| 34194    | 40  | 42 mm   | 45 ° | 5.1 cm  | 2.1 cm  | 1 St. | 5 St.  |        |
| 34188    | 40  | 42 mm   | 90 ° | 8 cm    | 5 cm    |       | 4 St.  | 48 St. |
| 34195    | 50  | 54 mm   | 45 ° | 6.2 cm  | 2.7 cm  | 1 St. | 5 St.  |        |
| 34189    | 50  | 54 mm   | 90 ° | 10 cm   | 6.5 cm  | 1 St. | 25 St. |        |
| 34447    | 65  | 76.1 mm | 45 ° | 10.3 cm | 5 cm    | 1 St. | 5 St.  |        |
| 34441    | 65  | 76.1 mm | 90 ° | 15.9 cm | 10.6 cm | 1 St. | 5 St.  |        |
| 34448    | 80  | 88.9 mm | 45 ° | 11.7 cm | 5.7 cm  | 1 St. |        |        |
| 34442    | 80  | 88.9 mm | 90 ° | 18.5 cm | 12.5 cm | 1 St. | 5 St.  |        |
| 34449    | 100 | 108 mm  | 45 ° | 14.3 cm | 6.8 cm  | 1 St. |        |        |
| 34443    | 100 | 108 mm  | 90 ° | 23 cm   | 15.5 cm | 1 St. | 5 St.  |        |