




HELIA SPOT S

Outdoor Strahler, LED, 3000K, 35°, anthrazit, IP66

Die mit einer 8W Hochvolt LED bestückten Wegeleuchte HELIA LED ist in der Lichtfarbe warmweiß verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt mittels 3m offenem Kabelende direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP66 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000735
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 66
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	4.5 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	440 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	35 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916573	
--------	---

Zubehör

1000736	ERDSPIESS , für HELIA LED SPOT, Edelstahl
---------	---

Lebensdauer	30000 h
Länge	11.5 cm
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	5.5 cm
Nettogewicht	0.711 kg
Bruttogewicht	0.958 kg
BIG WHITE Seite	699