




NUMINOS® PROJECTOR M

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, zylindrisch, weiß / chrom

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsstark aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006986
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1550 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	13 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.75 kg

Lichtquelle

791800	
--------	---

Zubehör

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	LED Treiber , 29W 500-mA weiß
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004054	LED Treiber , 20W 500-mA PHASE weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Bruttogewicht	0.803 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	15 cm
Einbaudurchmesser	10.5 cm
BIG WHITE Seite	93