

Artikelnummer: 129903

Kurzbeschreibung: Griffroller für Kunststoffmulde 90 l

Langbeschreibung: Griffroller für Kunststoffmulde 90 l: Griffroller sind leicht und wendig. Wegen ihrer geringen Größe eignen sie sich besonders für schmale Gänge. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Ladefläche unten: 670 x 370 mm
Ladefläche oben: 970 x 600 mm
Schiebegriffhöhe: 950 mm
Rad Ø: 260 x 85 mm
Lieferung erfolgt ohne Kunststoffmulde.



Außenmaße

Etagenhöhe: 150 mm

Tragkraft: 200 kg

Eigengewicht: 14 kg Hinweis:

EAN/GTIN: 4250448502864