



IP 67

**Anbausteckdose für senkrechte Montage**  
**Socket for vertical mounting**



IP 67

**Wandsteckdose ohne Klemmenleiste**  
**Wall mounting socket without terminal bar**

Strom  
Current  
Spannung  
Voltage  
Frequenz  
Frequency

Isogekapselt Schraubanschluss · *In plastic enclosure screwed connection*

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	-	-	-	COW 516/6h	110 383	5
32	400	50/60	-	-	-	COW 532/6h	313 268	5
63	400	50/60	-	-	-	COW 563/6h	15 377	2
125	400	50/60	CLUW 5125/6h	99 844	2	-	-	-

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



IP 67

**Wandgerätestecker ohne Klemmenleiste**  
**Wall mounting plug without terminal bar**

Isogekapselt Schraubanschluss · *In plastic enclosure screwed connection*

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
63	400	50/60	CGW 563/6h	306 104	2

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



**Abschalt- und mechanisch verriegelbare Wandsteckdose**  
**Disconnectible and mechanically lockable wall mounting socket**

Wandsteckdosen, abschaltbar, isogekapselt · *Wall mounting sockets, disconnectible, in plastic enclosure*

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CVATB 516/6h	IP 44 36 668	1
32	400	50/60	CVATB 532/6h	IP 44 36 670	1
63	400	50/60	CVATBW 563/6h	IP 67 63 597	1

Schalter 3-polig mit  
N- und PE-Klemme  
*3 poles switch with neutral  
and protective terminal*

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕

Weitere Ausführungen, Polzahlen und Uhrzeitstellungen auf Anfrage *Further embodiments, pin counts and time positions available on request*



**ELEKTRA**  
TAILFINGEN  
SCHALTGERÄTE