


N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G11216DE0



- ✓ LowFrost – weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Big Box: für größeres Gefriergut.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	176 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	96 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Thermometer-Gefrierteil:	Ohne
Beleuchtung:	Nein
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Frostfree System:	Nein
Gerätehöhe:	874 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	950 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	39.8 kg
Bruttogewicht:	42.6 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Abtauvorgang:	manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
EAN-Nummer:	4242004247623
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	G11216DE0
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



4 242004 247623

1 x Eiswürfelschale

KF1213S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorrah
KF1213Z0 Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G11216DE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Flachscharnier

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

Gefriereteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehör

- 1 x Eiskwürfelschale

SONDERZUBEHÖR

- KF1213S0, KF1213Z0

Umwelt und Sicherheit


Montage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 G11216DE0






Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	






Maße in mm



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.