

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N127



WX975600 Bodenbefestigung
WZ10131 Zulauf-Verlängerung
WZWP20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

Hervorragende Waschleistung mit iQdrive Motor und smartFinish-Programm zur Faltenreduzierung.

- ✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
- ✓ Beste Energie-Effizienzklasse A: unsere energieeffizienteste Waschmaschine.
- ✓ smartFinish: glättet sämtliche Knitterfalten für weniger Zeit am Bügelbrett.
- ✓ LED-Display simpleTouch: zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden.
- ✓ Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.

Energieeffizienzklasse:A
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 46 kWh
 Maximale Beladungsmenge:8.0 kg
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 47 l
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:33 h
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): B
 Geräusch-Effizienzklasse:A
 Geräuschwert: 72 dB(A) re 1 pW
 Bauform: Freistehend
 Abmessungen des Gerätes: 845 x 598 x 590 mm
 Nettogewicht: 70.6 kg
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel:160.0 cm
 Türöffnung: Links
 Rollen:Nein
 EAN-Nummer: 4242003937303
 Gerätetyp: Freistehend



iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N127

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:33 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), smartFinish, Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Großes Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Trommelvolumen: 65 l
- aquaStop-Schlauch
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorenteknologie
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 32 cm-Bullauge, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm

- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)


³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60


** Der angegebene Wert ist gerundet.

*** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter varioSpeed Option

iQ300, Waschmaschine,
Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.
WM14N127



Maße in mm



Maße in mm