

Produktinformation

14 26 160

Abisolier-Seitenschneider

IEC 60900 DIN EN 60900

- Mit langer Schneide
- Hohe Schneidleistung durch hohe Übersetzung
- Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm²
- Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm²
- Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte ca. 60 HRC



⚡ 1000 V 

Allgemein

Artikel-Nr.	14 26 160
EAN	4003773040279
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	238 g
Abmessungen	160 x 60 x 30 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	16 / 14
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

