



Hebelzylinderpumpe mit ZBH

SRL 1200-12 l/min

Artikel-Nr.: 13 020
EAN: 4103810130205
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,12
 Förderleistung (l/min): 12
 Fördermedien: Öle bis SAE 50
 Anwendung: Behälter für 60/200/220 l
 Auslauf: PVC-Abgabeschlauch, 1000 mm, mit Kunststoffauslauf
 Länge Saugrohr (mm): 1200
 Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpengehäuse: schlagfester Zinkdruckguss
 Dichtungen: NBR

Gewicht (kg): 0,96

Spezifikation

- Zweiteiliges Saugrohr, kann abgelängt werden
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Für Öle bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 590 x 100 x 90
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,1
 Verpackungseinheit: 1,0