

Rollcart chariot d'entrepôt

force 150 kg, avec 5 plateau(x), ouvert, plateau longueur x largeur 610 x 410 mm, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158167



Rollcart Chariot d'entrepôt

Force 150 kg

chariot d'entrepôt

- force 150 kg
- avec 5 plateau(x), ouvert
- plateau longueur x largeur 610 x 410 mm
- hauteur x longueur x largeur 1570 x 710 x 575 mm
- plateau(x) avec cadre en acier
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3









Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

matériau acier

type de chariot	chariot d'entrepôt	matériau de finition	soudé
charge	150 kg	norme européenne	non
longueur de plateau	610 mm	alignement de niveaux	droit
largeur de plateau	410 mm	rehausses	aucune
hauteur	1570 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	5 pièce	disposition des roues	rectangulaire
type de niveau	ouvert	Ø de roue	125 mm
équipement plateau(x)	cadre en acier	roulement	roulement rainuré à billes
longueur	710 mm	matériau de boîtier	acier
largeur	575 mm	surface	finition peinture époxy
pneumatique	TPE	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	norme	EN 1757-3 (frein)
équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins	Poids	24 kg

Accessoires

158392		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158393		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158394		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158395		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158396		caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
158400		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158410		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158414		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal