

## bac de rétention PE

pour fût 3 x 220 litres, volume de rétention 225 l, hauteur x largeur x profondeur 295 x 1870 x 870 mm, tablette lisse



Numéro d'article: 201204

## Bac de rétention

### pour fûts

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 3 x 220 litres
- volume de rétention 225 l
- hauteur x largeur x profondeur 295 x 1870 x 870 mm
- en polyéthylène haute pression
- bac s. caillebotis
- tablette lisse



## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	largeur	1870 mm
type de bac de rétention	bac de rétention PE	profondeur	870 mm
lieu de stockage	à l'abri	matériau	polyéthylène haute pression
volume de rétention	225 l	équipement bac de rétention	aucun

capacité	fût 3 x 220 litres	soubassement	tablette lisse
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessou	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	roulant	non
hauteur	295 mm	Poids	47 kg

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525756		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm