

VARIOfit

barre de gerbage pour palettes

avec dispositif de serrage, structure en acier (soudé), capacité de gerbage 300 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm, hauteur utile 1200 mm, étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 311543



VARIOfit



VARIOfit Barre de gerbage pour palettes

barre de gerbage pour palettes

- avec dispositif de serrage
- structure en acier (soudé)
- capacité de gerbage 300 kg
- hauteur 1200 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 1000 mm
- hauteur utile 1200 mm
- triple gerbable
- étrier avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Détails techniques



type d'emballage

barre de gerbage pour palettes

profondeur 1000 mm

type de fixation	dispositif de serrage	capacité de gerbage	300 kg
matériau	acier	gerbable	oui
matériau de finition	soudé	surface	laqué
hauteur utile	1200 mm	couleur	bleu // RAL 5012
pour dimensions de palette	1200 x 1000 mm	modèle	type 1
hauteur	1200 mm	Poids	30 kg
largeur	1200 mm		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris