

C+P armoire à portes coulissantes vitrée ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 400 mm, 1 niveau avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à poussoir, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 524845

ERGO



5 YEARS
WARRANTY



C+P Armoire d'outillage et de rangement ERGO avec portes coulissantes vitrées

armoire à portes coulissantes vitrée



- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 400 mm
- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier
- porte coulissante vitrée
- vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur
- système silencieux à glissières en plastique et galets spéciaux sur roulements à billes
- 1 niveau avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- avec tapis en caoutchouc strié
- avec poignée à étrier
- verrouillable avec serrure à poussoir
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à poussoir
type d'armoire	armoire d'atelier	soubassement	socle
type de porte	porte coulissante vitrée	matériau	tôle d'acier
hauteur	1000 mm	tablette réglable au pas	15 mm
largeur	1200 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	400 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	tablettes	poignée	poignée à étrier
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	roulant	non
charge tablette	70 kg	certification	GS // TÜV
conducteur d'électricité	non	garantie	5 années
surface de corps	thermolaqué	Poids	40,94 kg
surface de face avant	thermolaqué		

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
405212		tablette en acier pour armoire à portes coulissantes, largeur x profondeur 1200 x 400 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE