


■ DATENBLATT:
D01-SICHERUNGSEINSÄTZE, 400V, E14, KENNLINIE GG




■ SCHRACK-INFO
D01-Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gG nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-3 mit einer Bemessungsspannung von AC400V


■ TECHNISCHE DATEN

Bemessungsstrom	2A	4A	6A	10A	16A
Farbmarkierung	rosa	braun	grün	rot	grau
Betriebsklasse	gG				
Bemessungsspannung AC	400V				
Bemessungsspannung DC	250V				
Baugröße	D01				
Gewinde	E14				
Leistungsabgabe	1,2W	1,3W	1,7W	1,4W	2,3W
Bemessungsausschaltvermögen AC	50kA				
Bemessungsausschaltvermögen DC	8kA				


■ MITTLERE ZEIT/STROM-KENNLINIE



STROMBEGRENZUNGSDIAGRAMM



ABMESSUNGEN



BESCHREIBUNG	EAN-CODE	BEST. NR.
D01-Sicherungspatrone Neozed 2A	9004840686302	IS504030
D01-Sicherungspatrone Neozed 4A	9004840686319	IS504031
D01-Sicherungspatrone Neozed 6A	9004840686326	IS504032
D01-Sicherungspatrone Neozed 10A	9004840686333	IS504033
D01-Sicherungspatrone Neozed 16A	9004840686340	IS504034