

Productinformatie

10 99 I220

Oorklemtang



- Voor de eenvoudige en veilige bevestiging van 1-oor- en 2-oorklemmen (systeem Oetiker of dergelijke)
- Geen beschadigingen van de persplaatsen aan de oorklemmen
- De slanke kop maakt een goede toegankelijkheid bij weinig plaats mogelijk
- Veelzijdig inzetbaar om te klemmen aan asmanchetten, koeler- en brandstofleidingen, luchtdruksystemen, compressoren
- Lange levensduur en stabiel
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	10 99 I220
EAN	4003773080756
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	345 g
Afmetingen	220 x 48 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Afdichten fluidslang aan buis door middel van laterale persneus



Gebruik van de front-persneus



Afdichten pneumatische slang aan snelkoppeling



