

Información sobre productos

11 07 160

Alicate pelacables

Con muelle de apertura universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable
- Fácil ajuste al diámetro del hilo mediante tuerca interior
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite



⚡ 1000 V 

Información general

Núm. de artículo	11 07 160
EAN	4003773015499
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE
Peso	205 g
Dimensiones	160 x 94 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Valores de pelado milímetros cuadrados	10 mm ²
Valores de pelado (diámetro)	Ø 5,0 mm
AWG	8
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.