

Productinformatie

46 23 A11

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5254 B; 90° gebogen punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard

Borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B



MM \circ \sphericalangle 90°

Algemeen

Artikel-nr.	46 23 A11
EAN	4003773043027
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	84 g
Afmetingen	125 x 69 x 19 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 10 – 25 mm
Punten (diameter)	Ø 1,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen