

Termékinformációk

74 05 250

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749

- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	74 05 250
EAN	4003773039754
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	440 g
Méret	250 x 54 x 24 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,6 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,5 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

