

## Productinformatie

# 87 01 400

## KNIPEX Cobra® XL

Pijp- en waterpomptang

DIN ISO 8976



- Grotere grijpwiidte, maar veel geringer gewicht dan vergelijkbare pijptangen
- Snelle instelling per knop direct op het werkstuk, geen doorschieten van het scharnier
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	87 01 400
EAN	4003773005636
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	1.190 g
Afmetingen	400 x 75 x 22 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Instelposities	27
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 3 1/2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	95 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 90 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

