

Broszura informacyjna

97 78 180

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych

IEC 60900 DIN EN 60900

- Lekka i zwarta konstrukcja
- Dostępne także w wersji VDE
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejsze zagniatanie
- Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,25 do 16 mm²
- Półokrągły profil zagniatający zapewnia bezpieczne połączenie między tulejką i przewodem
- 9 wyjątkowo głębokich profili zagniatających ze stożkowymi powierzchniami bocznymi
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna

Nr art.	97 78 180
EAN	4003773072003
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	254 g
Wymiary	180 x 54 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm ²	0,25 — 16,0 mm ²
Liczba gniazd	9
AWG	24 — 6

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

