

VARIOfit bandenkar

draagvermogen 200 kg, Voor
banden Ø 540 - 820 mm,
handmatig, frame met
corrosiebeschermende zinklaag,
wielen met massief rubber-banden
op kunststof-velg

Artikelnummer: 139148



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Bandensteekwagen

bandenkar

- voor opname, transport en neerzetten van complete bandenstapels
- draagvermogen 200 kg
- Voor banden Ø 540 - 820 mm
- hoogte x breedte 1600 x 705 mm
- handmatig
- ladingbeveiliging door hendelsysteem met openhoud-/klemfunctie
- constructie van staal
- frame met corrosiebeschermende zinklaag
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal velg	kunststof
type kar	bandenkar	wiellager	kogellager
geschikt voor (gebruik)	complete bandenstapels	wiel-Ø	260 mm
draagvermogen	200 kg	steunwiel	nee
voor wieldiameter	540-820 mm	veiligheidsgreep	nee
materiaal verwerking	gelast	greep	duwbeugel
materiaal	staal	hoogte	1600 mm
in-/uitklapbaar	nee	breedte	705 mm
ladingbeveiliging	hendelsysteem	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	verzinkt
trapslede	nee	garantie	12 jaar
banden	massief rubber	gewicht	26 kg

Dit past ook bij ...

210654		bandenstelling, grondveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
507325		rangeerkrik, heflast 3000 kg, hefgedeelte 395 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw