

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 75 kg, diameter x breedte 260 x 85 mm, banden polyurethaan in blauw, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 175 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 139566

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel



- draagvermogen 75 kg
- diameter x breedte 260 x 85 mm
- banden polyurethaan in blauw
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 140x140 mm, schroefgat-Ø 15 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 175 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	235 mm
roltype	transportapparaatwielen	wielbreedte	85 mm
bouwmodel	bokwiel	uitlading	70 mm
draagvermogen	75 kg	loopvlak eigenschap	geluiddempend
banden	polyurethaan	profieltype	geulprofiel
wiel-Ø	260 mm	lengte plaat	175 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	175 mm

wiellager	wiellager	afstand schroefgat	140x140 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	15 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromiseerd
materiaal behuizing	staal	kleur banden	blauw
rem	zonder	gewicht	4,1 kg
draadvangkappen	nee		

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken