

fetra

Chariot à escabeau

force 250 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
600 mm, plateau(x) en bois, a.
échelle sur face avant, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5007 bleu brillant,
avec bandage TPE

Numéro d'article: 146414



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot d'entrepôt

Force 250 kg

Chariot à escabeau

- force 250 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- a. échelle sur face avant
- rehausse 4 marches
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	conducteur d'électricité	non
type de chariot	Chariot à escabeau	norme européenne	non
charge	250 kg	alignement de niveaux	droit
longueur de plateau	1000 mm	rehausses	4 marches
largeur de plateau	600 mm	équipement chariot	échelle sur face avant
hauteur	1900 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	3 pièce	disposition des roues	rectangulaire
type de niveau	panneau de bois	Ø de roue	125 mm
matériau plateau(x)	bois	roulement	roulement rainuré à billes
équipement plateau(x)	cadre en acier	surface	finition peinture époxy
pneumatique	TPE	couleur	bleu brillant // RAL5007
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	norme	EN 1757-3 (frein)
équipement roue	roulettes pivotantes avec freins	garantie	10 années
matériau	acier	Poids	73 kg

Accessoires

146367		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225622		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309734		roue, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

