

## Rollcart dubbele kopwandwagen van gaasmateriaal

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 850 x 500 mm,  
platform van hout, opbouw 2  
kopwanden (draadrooster), 2  
zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen  
met rem, met TPE-banden

Artikelnummer: 158010



## Rollcart Dubbele kopwandwagen van gaasmateriaal

### Draagvermogen 400 kg

dubbele kopwandwagen van gaasmateriaal

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- laadhoogte 245 mm
- platform van hout
- opbouw 2 kopwanden (draadrooster)
- hoogte x lengte x breedte 950 x 1020 x 500 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	dubbele kopwandwagen van gaasmateriaal	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	400 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	245 mm	borgrand	nee
lengte laadvlak	850 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

breedte laadvlak	500 mm	banden	TPE
materiaal platform	hout	wiel-Ø	160 mm
constructies	2 kopwanden (draadrooster)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nestbaar	nee	hoogte	950 mm
materiaal onderstel	staal	lengte	1020 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	breedte	500 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	31 kg

## Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158401		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158411		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158416		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 160 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar