

## ZARGES

### trapladder

#### XLstep S

trap eenzijdig, 10 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 2,49 m, balklengte 3,45 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219735



## ZARGES Ladder met treden XLstep S

### eenvoudig te transporteren dankzij gering gewicht






trapladder

- trap eenzijdig
- 10 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 2,49 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 3,45 m
- trede-boomverbinding geniet
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- uitgerust met opbergbak
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- opgesteld hoogte x breedte 3170 x 690 mm
- gewicht 14,1 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	geniet
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
gebruik	eenzijdig	veiligheidsbeugel	nee
lengte paal	3,45 m	spreidbeveiliging	ja
standhoogte	2,49 m	ladder uitrusting	opbergbak
werkhoogte	4,5 m	opbergbak	ja
treden aantal	10	oppervlak steel	geëloxeerd
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
hoogte	3170 mm	garantie	10 jaar
breedte	690 mm	gewicht	14,1 kg
in-/uitklapbaar	ja		

## Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart