

BS-ROLLEN

hefroller

BS ROLLEN

draagvermogen 350 kg, banden polyamide in wit, diameter x breedte 75 x 40 mm, naaf met kogellager, centrale rem, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 85 mm



Artikelnummer: 222415

BS-ROLLEN Hefroller

statisch dynamisch maken





hefroller

- draagvermogen 350 kg
- banden polyamide in wit
- diameter x breedte 75 x 40 mm
- naaf met kogellager
- centrale rem
- behuizing van staal in grijs
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 85 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	oppervlak behuizing	verzinkt
roltype	hefroller	kleur behuizing	grijs
draagvermogen	350 kg	rem	centrale rem
banden	polyamide	totale hoogte	112-125 mm
elektrisch geleidend	nee	wielbreedte	40 mm
wiel-ø	75 mm	lengte plaat	105 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	85 mm
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	afstand schroefgat	80x60 mm
bevestigingselement	plaat	kleur banden	wit
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,14 kg

Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken