

ZARGES trapladder Crestastep B

trap beide zijden, 2 x 4 sporten,
balklengte 1,25 m, tweedelig,
bomen van naaldhout, treden van
beukenhout

Artikelnummer: 231498



ZARGES houten trap Crestastep B

Stabiel en robuust






trapladder

- trap beide zijden
- 2 x 4 sporten
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,5 m
- balklengte 1,25 m
- treden diepte 80 mm
- trede- of sport-boomverbinding gelijmd
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- tweedelig
- bomen van naaldhout, treden van beukenhout
- belastbaar tot 150 kg
- opgesteld hoogte x breedte 1,19 m x 480 mm
- gewicht 8,5 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	belastbaar tot	150 kg
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	gelijmd
materiaal	naaldhout	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	tweedelig
materiaal treden/balken	beukenhout	ladder voor op de trap	nee
lengte paal	1,25 m	in-/uitklapbaar	ja
werkhoogte	2,5 m	verrijdbaar	nee
sporten aantal	2 x 4	garantie	10 jaar
diepte trede	80 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
hoogte	1,19 m	gewicht	8,5 kg
breedte	480 mm		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit