

## **bott** **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 830 x 1750 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitrusting: 3 laden, 2 kasten, Met vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, onderbouw 4 wielen

**Artikelnummer: 231902**



### werkbank








- hoogte x breedte x diepte 830 x 1750 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 3 laden, 2 kasten
- links 1 kast
- midden 3 laden
- rechts 1 kast
- laden hoogte 1x125 mm / 2x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- Met vleugel deur
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs




- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd

## Technische details





meubeltype	tafel	uittrekbare lade	100 %
type tafel	werkbank	materiaal plaat	multiplex
hoogte	830 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1750 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	600 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
dikte plaat	30 mm	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
werkbank uitrusting	3 laden, 2 kasten	deuren aantal	2 stuks
onderbouwelementen links	1 kast	type deur	vleugel deur
onderbouwelementen midden	3 laden	verrijdbaar	ja
onderbouwelementen rechts	1 kast	wielen aantal/soort	4 wielen
laden aantal	3 stuks	diameter wiel	125 mm
laden aantal x hoogte	1x125 mm / 2x175 mm	levering	voorgemonteerd
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	103,663 kg

## Gerelateerde Producten

232988		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232989		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232990		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232991		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232993		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart

233055		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
233059		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

### Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen