

opzetkast voor locker

2 vakken, vak breedte 250 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL5023 verblauw



Artikelnummer: 267069



opzetkast voor locker

- 2 vakken
- vak breedte 250 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RAL5023 verblauw

Technische details

type kast	opzetkast	doorgangsmaat deur (li.)	433 mm
voor kasttype	locker	afsluitbaar	ja
vakken	2 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	500 mm	materiaal romp	staal
breedte	500 mm	oppervlak romp	gemoffeld

binnenhoogte	471 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diepte	500 mm	materiaal front	staal
binnendiepte	477 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	250 mm	kleur voorkant	verblauw // RAL5023
type deur	vleugeldeur	opstelling	wand
deuraanslag	rechts	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
openingshoek deur	110 °	gewicht	8,53081 kg
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren		