

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1090 x 1640 x 1280 mm, inhoud 1,5 m³, draagvermogen 1500 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 344418



Bauer Kiepbak

laag model



kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1090 x 1640 x 1280 mm
- inhoud 1,5 m³
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 236 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 495 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelen via gunstig draaipunt
- zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw vorkslaffen


Technische details

baktype	kiepbak	onderbouw	vorksloffen
inhoud	1,5 m ³	hoogte vorksloffen	60 mm
hoogte	1090 mm	breedte vorksloffen	200 mm
lengte	1640 mm	afstand vorkokers	495 mm
breedte	1280 mm	inrijdbreedte	495 mm
draagvermogen	1500 kg	kraan	nee
materiaal	staal	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaaldikte opvangbak	3 mm	stapelbaar	nee
wand uitvoering	massief plaatstaal	nestbaar	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
kantelfunctie	handmatig	oppervlak	verzinkt
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen via gunstig draaipunt	kleur uitvoering	verzinkt
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	type deksel	klapdeksel
onderrijdbaar	ja	gewicht	236 kg

Gerelateerde Producten

344553		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 1,5 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs