


Thurmetall werkbank

hoogte x breedte x diepte 845 x 1000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 1 lade, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 501401



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Made in Germany



Thurmetall Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 845 x 1000 x 700 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 75 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 1 lade
- laden hoogte 1x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 500 x 600 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal









- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 5 jaar garantie




Technische details

meubeltype	tafel	nuttige breedte lade	500 mm
type tafel	werkbank	nuttige diepte lade	600 mm
uitvoering frame	4 voeten	draagvermogen lade	75 kg
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekbare lade	100 %
hoogte	845 mm	uittrekrail lade	kogelgelagerde wielgeleiding
breedte	1000 mm	greep	greeplijst
diepte	700 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
dikte plaat	40 mm	materiaal plaat	multiplex
draagvermogen	75 kg	materiaal onderstel	staal
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	oppervlak front	m. poedercoating
werkbank uitrusting	1 lade	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal	1 stuks	verrijdbaar	nee
laden aantal x hoogte	1x150 mm	garantie	5 jaar
fronthoogte 150 mm	1 stuks	gewicht	65 kg

Gerelateerde Producten

501139		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm
501140		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501142		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501153		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm
501154		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501155		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501166		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte 500 mm, in zwart
501170		antislipmat, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte x diepte 500 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs