


TROAX vleugel deur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 1200 mm,
afsluitbaar met hangslot, van staal
gelakt in RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 505671



TROAX Openslaande deur voor scheidingswandsysteem



vleugel deur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 1200 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- afsluitbaar met hangslot
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
- inhoud levering: zonder slot





Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	scheidingswand uitrusting	geen
	veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	sluitsysteem hangslot
	roosterelement	vleugel deur	profiel vierkante buis
	hoogte	2200 mm	materiaal staal
	breedte	1200 mm	oppervlak gelakt
	hoogte maas	50 mm	kleur stofgrijs // RAL7037
	breedte maas	50 mm	inhoud levering zonder slot
	draaddikte	2,5 mm	gewicht 12 kg

Gerelateerde Producten

505678		opzetelement voor openslaande deur voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 800 x 1200 mm, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
505863		staande consoles, voor machine-veiligheidshek

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag