

Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 270 x 400 x 300 mm, inhoud 23,3 l, van polypropyleen in blauw

VE 4 stuks

Artikelnummer: 509505



Euronorm stapelcontainers

voor zware lasten

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 270 x 400 x 300 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 250 x 360 x 260 mm
- inhoud 23,3 l
- draagvermogen 50 kg
- belasting 600 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- Wanden doorbroken Zonder greepopening, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder aan alle zijden
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype Stapelbak


beletteringsveld etikethouder aan alle

		zijden
euronorm	ja	vloerconstructie gesloten
inhoud	23,3 l	bodemversteving door verstevigingsribben
hoogte	270 mm	draagvermogen 50 kg
lengte	400 mm	last 600 kg
breedte	300 mm	plafond als accessoire (niet inbegrepen)
binnenhoogte	250 mm	geschikt voor levensmiddelen ja
binnenlengte	360 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
binnenbreedte	260 mm	geschikt voor rollenbanen ja
materiaal	polypropyleen	draaginstallatie draaggrepen
stapelbaar	ja	kleur blauw
nestbaar	nee	aantal per besteleenheid 4
vouwbaar	nee	garantie 5 jaar
wandconstructie	doorbroken	gewicht 5,6 kg
wand uitrusting	Zonder greepopening	

Gerelateerde Producten

509423		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 80 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509424		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 100 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509425		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509426		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 180 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509428		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 10 mm, van polypropyleen in antraciet
509580		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, lengte x breedte 400 x 300 mm
509583		klapdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, lengte x breedte 400 x 300 mm
509587		etiket voor Euronorm-stapelbak, voor bakhoogte 210 mm, in wit
509589		zichtvenster, voor Euronorm-stapelbak 23,3 l
509594		draagstang, voor stapelbak hoogte x breedte 175 x 300 mm
509597		zegel, voor stapelbak

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
--------	---	--

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag