

Lutz débitmètre

plage de mesure 5 - 120 l/min, pour fluides très liquides avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement 1 1/4"

Numéro d'article: 520774



Lutz Débitmètre

en PP






débitmètre

- plage de mesure 5 - 120 l/min
- pour fluides très liquides avec une viscosité maximale de 0,8 mPas
- raccordement 1 1/4"
- pression de travail 10 bar
- volumes partiel et total affichés en même temps
- avec pile 2x1,5 V (AAA)
- boîtier en polypropylène

Détails techniques

type de stockage de produits dan	manutention de fûts / conteneurs	pression de service	10 bar
manipulation de fûts / conteneur	débitmètre	fonction accessoires	volumes partiel et total affichés en même temps
plage de mesure	5-120 l/min	alimentation	pile 2x1,5 V (AAA)
fluide	fluides très liquides	matériau de boîtier	polypropylène
viscosité max.	0,8-40 mPas	Poids	0,4 kg
raccordement	1 1/4"		

Cela s'adapte aussi ...

141935		panneau d'avertissement, danger sol glissant, colonne d'information, en plastique, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
141938		panneau d'avertissement, attention/danger, colonne d'information, en plastique en jaune, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
141940		panneau d'interdiction, accès fermé, colonne d'information, en plastique en rouge, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
141947		panneau d'obligation, flèche, colonne d'information, en plastique en bleu, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
500545		armoire kit lave-yeux, remplissage : flacons lave-yeux, cache-œil, compresses, gants jetables, bandages non-tissés, hauteur x largeur x profondeur 350 x 280 x 130 mm, équipement : 1 tablette, structure en acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9010 blanc pur, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9010 blanc pur