

ZARGES

verrijdbare platformladder

ZAP Telemaster S

bordes hoogte x breedte x diepte
1850 - 3150 x 670 x 440 mm, 12
sporten met antislipprofiel (incl.
bordes), van aluminium,
plaatsbesparend inklapbaar

Artikelnummer: 531792



ZARGES Verrijdbare platformladder ZAP Telemaster S

met telescopische hoogteverstelling

verrijdbare platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1850 - 3150 x 670 x 440 mm
- trap beide zijden
- 12 sporten met antislipprofiel (incl. bordes)
- Voor een werkhoogte tot ca. 5,15 m
- hoogte x breedte 4170 x 2800 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding afgekant
- per niveau verstelbaar en voor op de trap
- plaatsbesparend inklapbaar
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 3280 x 810 x 400 mm
- veilig in gebruik door leuning, kniereling en veiligheidsbeugel
- leuning beide zijden
- vervangbare laddervoeten



- gewicht 50 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	platformladder	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
laddertype	verrijdbare platformladder	in-/uitklaphoogte	3280 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapbreedte	810 mm
gebruik	beide zijden	in-/uitklapdiepte	400 mm
hoogte sokkel	1850-3150 mm	verrijdbaar	ja
breedte sokkel	670 mm	ladder functie	per niveau verstelbaar en voor op de trap
diepte sokkel	440 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, kniereling en veiligheidsbeugel
werkhoogte	5,15 m	spreidbeveiliging	nee
treden aantal	12	veiligheidsbeugel	ja
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	leuning	beide zijden
hoogte	4170 mm	opbergbak	nee
breedte	2800 mm	onderbouw	vervangbare laddervoeten
sport-/dwarsverbinding	afgekant	norm	DIN EN 131
ladder voor op de trap	nee	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	50 kg