

RAPIDLIFT **elektrohydraulische** **heftrucks**



draagvermogen 1000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
zwenkwielen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,
vorkrollen met polyamide-banden,
breedte x Ø 98 x 82 mm, hefhoogte
2350 mm / verlaagde hoogte 90
mm, telescopische mast



Artikelnummer: 951079

RAPIDLIFT Elektrohydraulische vorkheftruck

Draagvermogen 1000 kg

elektrohydraulische heftrucks

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen met polyamide-banden, breedte x Ø 98 x 82 mm
- hefhoogte 2350 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 1,2 kW
- met batterij 12V/75 Ah
- met geïntegreerde oplader
- draaicirkel 1480 mm
- bouwhoogte 1650 mm / uitgeschoven hoogte 2730 mm
- lengte x breedte 1750 x 800 mm
- gewicht 335 kg
- werkgangbreedte 1980 mm
- telescopische mast
- met plexiglas grijpbescherming
- onderwagen van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen
- hefsteiger van staal gelakt in RAL9005 gitzwart

Technische details

hijswerktuig	stapelaar	hefsnelheid zonder last	180 mm/s
type heftruck	elektrohydraulische heftrucks	lastzwaartepunt	600 mm
draagvermogen	1000 kg	draaicirkel	1480 mm
lengte vork	1150 mm	werkgangbreedte	1980 mm
vorkbreedte	160 mm	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
hefhoogte (max.)	2350 mm	breedte zwenkwielen	50 mm
hefhoogte (min.)	90 mm	diameter zwenkwielen	200 mm
mast uitvoering	telescopische mast	materiaal vorkwielen	polyamide
bediening heffing	elektro/hydraulisch	breedte vorkwiel	98 mm
bediening wielonderstel	handmatig	diameter vorkwiel	82 mm
spanningsverzorging	batterij 12V/75 Ah	materiaal	staal
hoogte	1650 mm	oppervlak onderwagen	gelakt
hoogte uitgeschoven	2730 mm	oppervlak hefsteiger	gelakt
breedte	800 mm	kleur onderwagen	vermiljoen // RAL2002
lengte	1750 mm	kleur hefsteiger	gitzwart // RAL9005
vermogen hefmotor	1,2 kW	gewicht	335 kg
hefsnelheid met last	100 mm/s		