

Récepteur d'extendeur vidéo VGA sur Cat5

StarTech ID: ST121REU



Le récepteur extendeur vidéo VGA pour câble de catégorie 5 ST121REU est spécifiquement conçu pour être utilisé comme unité réceptrice du transmetteur extendeur UTP VGA sur Cat5 ST121 ([ST1214TEU](#), [ST1212T](#), [ST1218T](#)) ce qui vous permet de répartir et de prolonger une source VGA unique vers un maximum de huit écrans distants.

Un appareil transmetteur envoie un signal vidéo VGA via un câble UTP de catégorie 5, 4 paires standard ou de meilleure qualité, vers des écrans à distance connectés chacun à un récepteur VGA Cat 5 ST121REU. Il prend en charge des distances d'au plus 150 mètres.

Ce récepteur offre une solution d'extension vidéo efficace et est parfaitement adapté à de nombreux environnements, incluant les aéroports, les gares d'autobus, les commerces détaillants ou tous les bâtiments de grande taille dans lesquels la vidéo VGA doit être étendue à de longues distances de connexion.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Permet de positionner l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé.
- Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, de l'éducation et de l'industrie.
- Permet de positionner votre écran dans des environnements rigoureux de sites industriels.
- Convient parfaitement pour les solutions de conférence dans les conseils d'administration et les bureaux.
- Permet d'optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums.

Features

- Permet de rallonger les câbles vidéo d'au plus 150 mètres.
- Prise en charge de la résolution 1024x768 à 150 m.
- Conception rationnelle du matériel ne requérant pas l'installation d'un logiciel ou de pilotes.
- Câblage standard Cat 5 ou supérieur.
- Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA et Multisync.
- Fournit une qualité d'image nette.

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Mode cascade	Oui
Nombre de ports	1
Câblage	UTP Cat5
Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Longueur max. de câble	152.4 m [499.9 ft]
Distance max.	150 m / 500 ft
Résolutions analogiques max.	1024 x 768 @ 500 feet (150m)
Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	84.2 mm [3.3 in]
Largeur du produit	65.1 mm [2.6 in]
Hauteur du produit	20.6 mm [0.8 in]
Poids du produit	171 g [6 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	230 AC
Tension de sortie	9 DC
Courant de sortie	0.6A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Poids brut	600
Inclus dans le paquet	1 - UNITE DISTANTE D'EXTENDEUR VGA
Inclus dans le paquet	1 - ADAPTATEURS 9 V CA 500 mA
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

