



4 Abb. 500-kg-Ausführung



5 Abb. mit zusätzlicher Zwischenstütze (Zubehör)
Nr. 454 107 05 € 199,-



1 + **2** Scheiben-Transportwagen

Empfindliche Plattenwerkstoffe schonend transportieren

Aufstell- und Anlehnflächen mit Gummiprofilen abgedeckt. Für Glas, Polyester, NE-Metalle, Edelhölzer und Furniere. Stützbügel steckbar. Pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Anlieferung zerlegt – leichte Montage.

1 Mit 1 Ladefläche

Innenneigung 10° zum Stützbügel.

2 Mit 2 Ladeflächen

Innenneigung je 7° zum Stützbügel.

3 + **4** Platten-Transportwagen

- ▶ Sicherer Stand der Platten durch geeigneten Aufbau
- ▶ Auflageflächen mit Holzstreifen abgedeckt
- ▶ 750-kg-Ausführung mit extra großem Raddurchmesser

Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

3 Kurze Bauart

4 Lange Bauart

5 Niederflur-Ausführung

Massivholz-Auflageflächen, Anlehnflächen mit Gummiprofilen, zum schonenden Transport.

Mit zwei Außen- und einer Zwischenstütze. Zwischenstützen stufenlos verschiebbar, dreifach gelagert. An Plattengrößen optimal anpassbar. Sehr geringe Ladehöhe: 125 mm.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500	750
Ladeflächen	Länge x Breite mm	1500 x 430	2 x 1550 x 195	1100 x 330	2250 x 330	2250 x 330
Bügelhöhe	mm	1420	1420	–	–	–
Außenmaße	Länge mm	1550	1550	1100	2250	2250
	Breite x Höhe mm	800 x 1750	800 x 1750	700 x 1470	700 x 1470	700 x 1530
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	250
Nr.		200 360 05	200 270 05	200 387 05	200 013 05	200 014 05
					200 014 05	454 106 05