


bott

Lochplattenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 650 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 126030



bott Systemschrank cubio

Lochplattenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 650 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
- Türen innen mit perfo-Lochung
- Türöffnungswinkel 180 °
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- mit Drehgriff
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Systemschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Lochprägung	Schließsystem	5-Stift-Wechselkern
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	800 mm	abschließbar	ja
Tiefe	650 mm	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	Böden	Material	Stahlblech
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	180 °
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	160 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	115,3 kg
Farbe Front	enzianblau // RAL5010		

Zubehör

125782		Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 800 x 650 mm
125785		Auszugboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 800 x 650 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, mit Normallastauszug, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126052		Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 800 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
126061		Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 800 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
126066		Einlegeboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 64 x 800 x 650 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126084		Schublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 800 x 650 mm, Normallastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126088		Schublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 800 x 650 mm, Normallastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126094		Innenschublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 800 x 650 mm, Schwerlastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126096		Innenschublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 800 x 650 mm, Schwerlastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126242		Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 800 x 650 mm

126276



Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 675 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe
800 x 650 mm