

## LISTA

### Schiebetürenschränk

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 580 mm, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Druckzylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 177199



### LISTA Schiebetürenschränk

#### Schiebetürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 580 mm
- Stahlkonstruktion
- Schiebetüren
- leiser Lauf durch kugelgelagerte Rollen
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 60 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- mit Mitteltrennwand
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Werkstattschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Schiebetür	Schließsystem	Druckzylinderschloss
Höhe	1950 mm	Unterbau	Sockel
Breite	1500 mm	Material	Stahl
Tiefe	580 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Mitteltrennwand	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	60 kg	Gewicht	111 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		