

Sichtlagerkasten

Top

Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 mm, Aus Polypropylen in rot

VE 10 Stück

Artikelnummer: 384139



Sichtlagerkasten Top

hoch belastbar durch kräftige Hohlraumprofile

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 mm
- Aus Polypropylen in rot
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Lebensmittelecht, geeignet für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74, cadmiumfrei
- Boden angeraut
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- Mit Etikettierfläche
- Geeignet für Rollenbahnen und Durchlaufregale
- Lieferung inklusive Etiketten

Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar durch	Stapelnoppen
Euronorm	nein	Griff	stirnseitige Griffmulde
elektrisch leitend	nein	Beschriftungsfeld	Etikettierfläche
Höhe	145 mm	rollenbahngeeignet	ja

Breite	210 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
Tiefe	350 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polypropylen	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
recyclbar	ja	Farbe	rot
Wandkonstruktion	geschlossen	Größe	4 - HxBxT 145x210x350/300 mm
Wand Ausstattung	abgerundete Anlaufkanten // kräftige Hohlraumprofile	Lieferumfang	inklusive Etiketten
Bodenkonstruktion	angeraut	Gewicht	0,59 kg
stapelbar	ja		

Zubehör

384693		Sichtscheibe, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 145 x 210 mm
447793		Längsteiler, für Sichtlagerkasten, Höhe x Breite 145 x 210 mm, für Kastengröße 4+5, aus Polystyrol
447851		Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 210 x 350 / 300 mm, in transparent

Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau