

## META

### Weitspannregal

#### SPEED-RACK

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1970 x 2004 x 800 mm, Fachlast 500 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 521409



Das Lagersystem



## META Weitspannregal SPEED-RACK

### Grundregal

Weitspannregal

- Grundfeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 1970 x 2004 x 800 mm
- Feldlast 3000 kg
- Fachlast 500 kg
- Fach Breite x Tiefe 2000 x 800 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit Steckfüßen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück
Regaltyp	Weitspannregal	Böden- / Ebenentyp	Stahlpaneele
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Regalfeld	Grundfeld	Nutzung	beidseitig
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Traversen	verzinkt
Höhe	1970 mm	Regal Ausstattung	Böden
Breite	2004 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Tiefe	800 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	500 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit Steckfüßen und Ebenen gem. Angebot
Fachbreite	2000 mm	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	3000 kg	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	800 mm	Gewicht	115,29 kg

## Zubehör

150075		Dübelmontage für Weitspannregal, 8 Schrauben + Muttern
520868		Stahlpaneelboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2000 x 800 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß