


**hofs**

## Systemregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1360 x 800 mm, Fachlast 200 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2004 Reinorange, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 918233



## hofs System-Steckregal

### Grundregal

Systemregal - Grundfeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1360 x 800 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1325 x 800 mm
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden



- Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Längstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2004 Reinorange
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Systemregal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	verzinkt
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	3000 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längstraversen
Breite	1360 mm	Farbe Ständer	reinorange // RAL2004
Tiefe	800 mm	Farbe Traversen	reinorange // RAL2004
Fachlast	200 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
Feldlast	2000 kg	Farbe Ausführung	reinorange/verzinkt // RAL2004
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	1325 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachtiefe	800 mm	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	50 mm	Gewicht	115,83 kg
Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung		

## Zubehör

917875



Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1025 x 800 mm, Fachlast 200 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2004 Reinorange, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

918244		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1325 x 800 mm, Fachlast 200 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2004 Reinorange, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
918641		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1325 x 800 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, der Boden wird aufgelegt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen