


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot, scheepvaartnorm MKR 15

Art.-Nr. 6045308



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.



<b>St</b>	Staal
<b>FT</b>	thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	6045308
Type	MKR 15 300 FT
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x300x2000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	2,00 m
Gewicht	294,15 kg/100 m

### Technische gegevens

Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Met bovenstuk	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Gat patroon	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>

# Technisch specificatieblad


## Kabelgoot, scheepvaartnorm MKR 15

Art.-Nr. 6045308



### Technische gegevens

### Afmetingen



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	15,00 mm
Zijhoogte	15,00 mm
Afmeting B	300,00 mm
Plaatdikte	1,50 mm

toel. belasting

toel. belasting