


Technisch specificatieblad

Montagedeksel 350 nominale grootte R7

Artikelnr. 7400533



Montagedeksel voor vloerdozen van het type UZD350-3 voor de inbouw van een inbouweenheid nominale grootte R7. (Inbouwopening 3 mm verzonken voor het eventueel naderhand blind afsluiten met dekselblindplaat.)




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	7400533
Type	DUG 350-3 R7
Omschrijving 1	Montagedeksel
Omschrijving 2	350-2/3 voor R7
Dimensie	383x383x4
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	260,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	383,00 mm
Breedte	383,00 mm
Afmeting A	383,00 mm
Afmeting d Ø	275,00 mm
Afdekking montage-opening	<input type="checkbox"/>
Type bevestiging	Bevestiging met schroef
Plaatdikte	4,00 mm
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	<input type="checkbox"/>
Inbouwopening voor vloer- ropbouw tank	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloer kanaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor vlak gesloten ondervloer kanaal	<input type="checkbox"/>
Kanaalbreedte	190,00 - 350,00 mm
Montage-opening	Rond
Nominale grootte	350,00 mm
Nominale maat voor inbou- weenheden	R7
Heavy-duty uitvoering	<input type="checkbox"/>