

Artikelnummer: 129455

Kurzbeschreibung: Etagewagen met 2 etages, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Lichte etagewagen met 2 etages: Stalen buizen en profielstaal, gelast, gepoedercoat, voorzien van duurzame oppervlakte-coating, slag- en krasvast. Laadvlakken van houtmateriaal, oppervlak imitatiebeuken. 2 stuur- en 2 bokwielen met TPE-wieltjes, naven met rollager. Met centraal fetra-remsysteem TOTALSTOP* volgens de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens).



Hoogte laadvlakken: 200/820 mm Draagkracht: 300 kg Wiel-a~ 125, wielbreedte 38 mm Laadoppervlak 850 x 500 mm Buitenafm. (lxbxh): 1020 x 500 x 830 mm Laadoppervlak 1000 x 600 mm Buitenafm. (lxbxh): 1170 x 600 x 830 mm * **TOTALSTOP** - het centrale fetra-remsysteemInnovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: dit door fetra ontwikkelde remsysteem is met slechts één voetbeweging gemakkelijk vast te zetten of te ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt ook de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd. Gevaarlijke situaties door het naar opzij uitzwenken van de geremde wagen worden daardoor vermeden. Door de centrale plaatsing blijft het rempedaal altijd in het gezichtsveld van de gebruiker en kan het in iedere wielrichting gebruikt worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en kan in elke stand van de wielen gebruikt worden Innovatief: met slechts één voetbeweging worden het draaien van de wielen en de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd Comfortabel: het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker. Remmen in iedere positie is mogelijk Ergonomisch: gemakkelijk te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal Veilig: wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar

